

Přehled revizních přístrojů UNIMET®

				
		UNIMET® 300ST	UNIMET® 400ST	UNIMET® 810ST
Strana		119	121	123
Použití	Přístroje a vybavení	■	■	■
	Nemocniční lůžka	■	■	■
	Zdravotnické vybavení	■ ¹⁾	■	■
Napětí	Napájecí napětí U_s	AC 230 V	AC 230 V	AC 100...120 V AC 220...240 V
	Napájecí rozsah měřených zařízení	AC 90...264 V	AC 90...264 V	AC 90...264 V
	Měření zátěžového proudu	0,01...16 A	0,01...16 A	0,01...16 A
Testovací sekvence	manuální	■	■	■
	poloautomatická			■
	automatická	■	■	■
Přenos dat		UNIData300	UNIData300/400	UNIMET® Control Center

¹⁾ Zdravotnické vybavení bez připojení pacienta