

- Adaptér pro testování proudem 25 A přístrojem UNIMET® 810ST (vyžaduje update IEC 60601-1)

EPS800 odpovídá normě IEC 60601-1.

Pro více informací navštivte webové stránky www.ghvtrading.cz.

- Externí zdroj 25 A pro testování podle IEC 60601-1

Údaje pro objednávku

Zásuvka	Typ	Obj. č.
SCHUKO	EPS800	B96028050



Jmenovité napětí	AC 207 ... 253 V, 48 ... 62 Hz
Vlastní spotřeba	400 VA
Měřicí proud	AC 25 A $\pm$ 10 % (0 ... 0,3 Ω)
Výstupní výkon	230 VA
Pracovní režim	trvalý provoz
Třída ochrany	II
Pojistka	5 x 20 mm, rychlá 5 A/250 V

EMC	IEC 61326-1
Pracovní teplota okolí	0...+40 °C
Teplota okolí při přepravě	-10...+70 °C
Relativní vlhkost (do 31 °C)	max. 80 %
Relativní vlhkost (> 31...40 °C)	lineární klesá, max. 50 %, pouze bez kondenzace
Rozsah použití	max. 2 000 m n.m.
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost	≤ 4 kg

Diagram illustrating the connection of the UNIMET 810ST device to an EPS800 power source and a test device.

The UNIMET 810ST device is connected to the EPS800 power source via a cable labeled 1. A power cord labeled 3 is connected to the top of the UNIMET 810ST. A test device is connected to the UNIMET 810ST via a cable labeled 6, which is labeled "Testovací sonda". A dashed line labeled "Příložené části zařízení" points to the test device.

- | | |
|---|--|
| <p>1 Připojte EPS800 do "EPS800" zdířky na zadní straně UNIMET® 810ST</p> <p>Po zasunutí je konektor zajištěn, odpojit lze až po zatlačení pohyblivé části konektoru k přístroji</p> | <p>3 Připojte napájení UNIMET® 810ST do zásuvky</p> |
| <p>2 Připojte napájecí vedení do zásuvky</p> | <p>4 Zapněte přístroj UNIMET® 810ST</p> <p>5 Zapněte přístroj EPS800 (roztočí se ventilátor chlazení)</p> <p>6 Připojte testované zařízení a spusťte test</p> |