


TB3

Box pro autotest přístroje UNIMET® 810ST



Aplikace

- Testování revizních přístrojů

Certifikáty



Vlastnosti

- Simulace měřeného zařízení se snadnou obsluhou
- 10 patientských vstupů pro individuální kalibraci
- Magnetické pásky pro snadné upevnění
- Kalibrační interval 24 měsíců

Další informace

Pro více informací navštivte webové stránky www.ghvtrading.cz.

Údaje pro objednávku

Typ	Obj. č.
TB3	B96020025

Technické údaje

Izolace podle IEC 60664-1

Jmenovité napětí izolace	AC 250 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí/stupeň znečištění	4 kV/3

Napětové rozsahy

Jmenovité napětí sítě U_n /kmitočet	AC 100...240 V, 48...62 Hz
Výstupní napětí U_{12}	7,39 V ($\pm 2,5\%$)
Vlastní spotřeba	max. 35 VA při 50 Hz, 230 V


Vyhodnocení hodnot tolerance

Předvýpočet	110 %
Tolerance	10 %

Všeobecná data

Teplota okolí při provozu/skládování	0...+50 °C/-10...+70 °C
Pracovní režim	trvalý provoz
Třída ochrany	I
Hmotnost	≤ 900 g


Rozměry (v mm)



Hodnoty rezistorů


R-MD	R-PE	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
1 kΩ	0,233 Ω	25 kΩ	1 MΩ	1,5 MΩ	100 MΩ	1 MΩ	100 kΩ	130 kΩ

Popis přístroje



- 1 Připojení k reviznímu přístroji
- 2 Připojení testovací sondy
- 3 Rukojeť
- 4 Magnetické pásky k připevnění ke kovovým površím
- 5 LED kontrolka přítomnosti napětí
- 6 Zdičky 1 a 2 pro patientské vstupy (vnitřně propojeno s 1 a 2 na boční straně) - pro UNIMET® 810ST pouze vstup 2
- 7 Zdičky pro patientské vstupy (1 a 2 vnitřně propojeny se zdičkami na horní straně) - pro UNIMET® 810ST pouze vstup 2
- 8 Propojky - pro UNIMET® 810ST propojte a-b, d-f, h-i

Schéma zapojení



- 1 Propojky - pro UNIMET® 810ST propojte a-b, d-f, h-i
- 2 Připojení patientských vstupů 1 a 2 přístroje (pro UNIMET® 810ST pouze vstup 2) k odpovídajícímu vstupu TB3
- 3 Připojení hlavní zástrčky do revizního přístroje (nutno dodržet pozici kabelem směrem ven)
- 4 Připojení testovací sondy
- 5 Přístroj UNIMET® 810ST